

Für die Türzargen-Montage: CP2 DUO mit FROTH-PAK™

ClearoPAG®
MARKENPRODUKTE

Leistungsstark

- ✓ Abstellbar
- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Schnell, einfach, einzigartig



Für Haustür- und Innentür-Zargen aus Stahl und Holz

- Befestigung / Montage von Innentürzargen z.B. mit 6-Punkt-Verschäumung oder kompletter Fugenfüllung
- Zur zusätzlichen Lastabtragung bei Haustüren
- Montage von Stahlzargen

Das leistungsstarke 2-Komponenten-System für die professionelle Montage von Türzargen aus Stahl und Holz. Ohne weitere Hilfsmittel!

www.clearopag.de

2-Komponenten-System CP2 DUO mit FROTH-PAK™

ClearoPAG GmbH
MARKENPRODUKTE

Vergleichen Sie selbst: Standard 2K-Systeme und CP2 DUO mit FROTH-PAK™



Standard-Kartuschensysteme

Standard-2K-Portionsdosen

CP2 DUO mit FROTH-PAK™

Bei mehr als 5 Sekunden Arbeitsunterbrechung kann sich das Mischrohr zusetzen und die Kartusche nicht weiterverwendet werden

Die maximale Verarbeitungszeit beträgt 4 bis 6 Minuten; danach wird der Schaum hart und die Portionsdose kann nicht weiterverwendet werden

Abstellbares System ermöglicht die schnelle und einfache Herstellung von PU-Ortschaum auch mit langen Arbeitsunterbrechungen

Je nach System unterschiedliche Viskosität; ggf. fließt der Schaum in der Fuge herunter

Standfester 2K-Montageschaum; Topfzeit 4-6 Minuten

Standfester Spritzschaum ermöglicht auch das Füllen breiter Fugen; das Bauen zusätzlicher „Brücken“ ist nicht erforderlich

Schneidfähigkeit je nach System nach ca. 3 bis 9 Minuten

Schneidfähigkeit je nach System nach ca. 15 bis 20 Minuten

Schneidbar bereits nach ca. 2 Minuten

Spreizzeit je nach System mind. 20 Min. bis zu einer Stunde

Spreizzeit je nach System ca. 60 bis 90 Minuten

Spreizzeit ca. 5 Minuten

Voll belastbar je nach System nach ca. 30 bis 120 Minuten

Voll belastbar je nach System unterschiedlich

Voll belastbar nach ca. 30 Minuten

Ausbeute je Kartusche maximal 1 Türzarge

Ausbeute je Portionsdose 1 bis 2 Türzargen

Ausbeute je Dosenset bis zu 7 Türzargen

Kartuschenschaum mit Dispenser/Mischrohr, kein weiteres Zubehör, nicht wiederverwendbar

Portionsdosenschaum mit Dispenser/Mischrohr, kein weiteres Zubehör, nicht wiederverwendbar

Wiederverwendbares System mit umfangreichem Zubehör

je nach System ca. 200 ml-Kartuschen

je nach System ca. 400 ml-Portionsdosen

Dosenset 2 x 500 ml

Druckfestigkeit: Keine Angaben vorhanden

Druckfestigkeit: Keine Angaben vorhanden

Druckfestigkeit: ca. 150 kPa

Wärmeleitfähigkeit: Keine Angaben vorhanden

Wärmeleitfähigkeit: Keine Angaben vorhanden

Wärmeleitfähigkeit: 0,0216 W / (m*K)

Fugenschalldämmmaß: Keine Angaben vorhanden

Fugenschalldämmmaß: Keine Angaben vorhanden

Fugenschalldämmmaß: 58 dB

Luftdurchlässigkeit: Keine Angaben vorhanden

Luftdurchlässigkeit: Keine Angaben vorhanden

Luftdurchlässigkeit = Luftdicht

Temperaturbeständigkeit im ausgehärteten Zustand je nach System -40 °C bis +80 °C

Temperaturbeständigkeit im ausgehärteten Zustand je nach System -40 °C bis +80 °C

Temperaturbeständigkeit im ausgehärteten Zustand -40 °C bis +100 °C

*Sicher durch den „Dschungel“ der Bauelemente-Montage.
Die handliche Broschüre liefert praktische Antworten für Profis.
Einfach bei uns anfordern!*



Für weitere Informationen sowie Produktseminare und Montageschulungen sprechen Sie uns gerne persönlich an.

ClearoPAG GmbH

Südstrasse 6 · D-33829 Borgholzhausen · Telefon: (054 25) 50 35 · Telefax: (054 25) 71 33 · E-Mail: info@clearopag.de